


# Przekładnia EMGA-40-P-G8-SST-42

Numer części: 8141762

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	42 mm
Luz skrętny	0.25 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	6 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.015 kgcm <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy napędu	10 Nm
Maks. współczynnik sprawności	96 %
Odporność na skręcanie	0.8 Nm/arcmin
Waga produktu	400 g
Interfejs przekładnia-napęd	40G 42A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS