


Panel operatorski CDPX-X-E1-W-10

Numer części: 8155217

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	282 mm
Głębokość zabudowy	56 mm
Wysokość	197 mm
Długość	64 mm
Maks. grubość panelu przedniego	8 mm
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Obsługiwane protokoły PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	< 100 ppm przy 25°C
Liczba kolorów	16 M
Wyświetlacz	Z podświetleniem tła
Typ wyświetlacza	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	10,1"
Bateria podtrzymująca	Bateria Li, możliwość ładowania
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 32 V
Rozdzielczość wyświetlacza	1280x800 pikseli
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	1 A
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP20 IP66
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	IP20 tył IP66 przód
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	Przy montażu pionowym
Waga produktu	1 700 g
Interfejs PLC	RS485
Interfejs USB	Tak
Dodatkowe funkcje	Gniazdo kart SD
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Oprogramowanie do programowania	Designer Studio
Dane CPU	1 GB RAM