


Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14

Numer części: 8161522

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	7
Skok	5 mm
Amortyzacja	Samonastawny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sygnalizacja położenia	Bez
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas kasowania, krótki	0.2 s
Tryb pracy	Jednostronnego działania Pchający
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Długość amortyzacji	5 mm
Maks. siła uderzenia w zderzak	300 N
Maks. energia pochłaniana na skok	4 J
Maks. energia pochłaniana na godzinę	12 000 J
Maks. energia szczytkowa	0.01 J
Siła cofająca	12 N
Waga produktu	20 g
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana