


# Zawór szybkiego odpowietrzania SEU-3/8-NPT

Numer produktu: 9800

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Szybkie odpowietrzanie
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Typ mocowania	wkręcane
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2280 l/min
Przepływ normalny na odpowietrzeniu 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	4680 l/min
Normalne nominalne natężenie przepływu, napowietrzanie 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2880 l/min
Ciśnienie robocze	0.2 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-20 °C...75 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Średnica nominalna	11 mm
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...75 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS