



sensor magnético de proximidade CRSMEO-4-K-LED-24

Código da peça: 161775

FESTO

resistente à corrosão,
com cabo, sem conjunto de fixação CRSMB/CRSMBR.



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	redonda
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Observações sobre material	Conforme RoHS
Variável	Posição
Princípio de medição	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Precisão de repetição	0,2 mm
Saída de comutação	com contato, bipolar
Função do elemento de comutação	Contato normalmente aberto
Tempo de conexão	≤ 0,5 ms
Tempo de desconexão	0,03 ms
Frequência máxima de comutação	800 Hz
Corrente máxima de saída	500 mA
Potência máxima comutável c.c.	10 W
Proteção contra sobrecarga indutiva	adaptado para bobinas MZ, MY, ME
Resistência a curto-circuito	não
Tensão operacional de medição c.c.	24 V
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 30 V
Proteção contra inversão de polaridade	não
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Direção de saída do conector	longitudinal
Comprimento do cabo	2,5 m
Cor do revestimento do cabo	cinza
Material da blindagem de cabo	TPE-O
Tipo de fixação	com acessórios
Peso do produto	70 g
Cor do corpo	preto
Material do corpo	PP
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Classe de proteção	IP67
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L