

servomotor EMMS-AS-100-MK-HS-RRB

Código da peça: 1562944

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP54
Tipo de construção do eixo chaveta	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Tensão operacional nominal c.c.	565 V
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	6
Torque de paralisação	8,01 Nm
Torque nominal	5,63 Nm
Torque máximo	22,1 Nm
Velocidade nominal de rotação	3.400 1/min
Rotação máxima	4.030 1/min
Potência nominal motor	2.000 W
Corrente nominal do motor	3,4 A
Corrente de pico	15 A
Constante de motor	1,652 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	99,15 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	3,25 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	12,3 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	5,24 kgcm ²
Peso do produto	7.740 g
Carga do eixo axial admissível	150 N
Carga de eixo radial admissível	570 N
Sensor de posição do rotor	Resolver
Interface do encoder de posição do rotor	Sinais analógicos SIN/COS
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
Torque de fixação de freio	9 Nm
Tensão de serviço c.c. para freios	24 V
Consumo de potência, freio	18 W
Momento de inércia do freio	0,54 kgcm ²
Ciclos de comutação do freio de motor	10 milhões de acionamentos sem carga (sem trabalho de fricção)
MTTF, subcomponente	114 anos, encoder rotativo de posição 3356 anos, freio de motor
MTTFd, subcomponente	228 anos, encoder rotativo de posição