

cilindro guia

DFM-40-160-P-A-GF



Código da peça: 170869

★ Linha de produtos básicos

com guia integrada.

Com este produto, o sensor de fim de curso SMTSO-8E pode ser utilizado com comprimento de curso igual ou maior que 50 mm. O conjunto de montagem SMB-8E pode ser instalado para dentro ou para fora.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Distância do centro de gravidade da carga útil até o flange de fixação | 50 mm |
| Curso | 160 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 40 mm |
| Modo de operação da unidade de acionamento | elemento de fixação |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Guia | Guia deslizante |
| Princípio construtivo | Guia |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de operação Mpa | 0,15 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 1,5 ... 10 bar |
| Velocidade máxima | 0,8 m/s |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Energia de impacto nas posições finais | 0,7 Nm |
| Força máxima Fy | 1.227 N |
| Força máx. Fy static | 1.227 N |
| Força máxima Fz | 1.227 N |
| Força máx. Fz static | 1.227 N |
| Torque máx. Mx | 53,97 Nm |
| Torque máximo Mx estático | 53,97 Nm |
| Torque máx. My | 47,84 Nm |
| Torque máximo My estático | 47,84 Nm |
| Torque máx. Mz | 47,84 Nm |
| Torque máximo Mz estático | 47,84 Nm |
| Torque máx. admissível Mx em função do curso | 7,321 Nm |
| Máx. carga útil em função do curso a uma distância definida xs | 146 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 686 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 754 N |
| Massa móvel | 2.183 g |
| Peso do produto | 4.736 g |
| Conexões alternativas | Veja desenho do produto |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da proteção | Liga de alumínio |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga, inoxidável |