

atuador com perfil DNC-3"-3"-P-A

Código da peça: 178000

FESTO

Conforme ISO 15552, com camisa perfilada, com opção de detecção, amortecimento não regulável.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 3 " |
| Diâmetro do êmbolo | 3" |
| Rosca da haste | 3/4-16 UNF-2A |
| Com base na norma padrão | ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Extremidade da haste | Rosca externa |
| Princípio construtivo | Êmbolo Haste Tubo perfilado |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Variantes | Haste do êmbolo unilateral |
| Pressão de operação Mpa | 0,06 ... 1,2 MPa |
| Pressão de trabalho | 0,6 ... 12 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Energia de impacto nas posições finais | 0,9 J |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 2.721 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 3.016 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 1.131 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 38 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 2.790 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 106 g |
| Tipo de fixação | com rosca interna com acessórios |
| Conexão pneumática | NPT3/8-18 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da proteção | Injetados de alumínio revestido |
| Material das vedações | TPE-U(PU) |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga |
| Material da camisa do atuador | Liga de alumínio anodizado liso |