


mini guia DFC-4-5-P-GF

Código da peça: 189479

FESTO

com guia deslizante.



Ficha técnica

Característica	Valor
Distância do centro de gravidade da carga útil até o flange de fixação	5 mm
Curso	5 mm
Diâmetro do êmbolo	4 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	elemento de fixação
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia deslizante
Princípio construtivo	Guia
Deteção de posição	Sem
Pressão de operação Mpa	0,35 ... 0,7 MPa
Pressão de trabalho	3,5 ... 7 bar
Velocidade máxima	1 m/s
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,05 Nm
Torque máx. Mx	0,02 Nm
Máx. carga útil em função do curso a uma distância definida xs	1,7 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	5,5 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	7,5 N
Massa móvel	3,2 g
Massa móvel com curso de 0 mm	3,2 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	1,3 g
Peso do produto	10 g
Conexão pneumática	PK-2
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável