

elemento de fim de curso


YSRWJ-5-8-A

Código da peça: 192968
Produto a ser descontinuado

FESTO

para módulo linear HMPL.

Produto será descontinuado. Disponível até 2024. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	5
Curso	8 mm
Amortecimento	autoajustável Curva característica suave
Posição de instalação	Nos dois lados
Ajuste fino	0,03 mm
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Velocidade máxima de impacto	2 m/s
Tempo de reposição, curto	$\leq 0,2$ s
Tempo de reposição, longo	< 1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Curso de amortecimento	8 mm
Carga máxima do batente	200 N
Consumo máximo de energia por curso	1 J
Consumo máximo de energia por hora	10.000 J
Energia residual máxima	0,01 J
Força de reposição	1 N
Peso do produto	45 g
Tipo de fixação	com contraporca
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Latão níquelado
Material da haste do pistão	Aço alta liga