

# atuador de curso reduzido ADVC-25-25-A-P

Código da peça: 188191  
Produto a ser descontinuado

FESTO

terminal da haste do atuador com rosca externa.

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor  |
|--|--|
| Curso  | 25 mm  |
| Diâmetro do êmbolo                               | 25 mm  |
| Amortecimento                                    | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso     |
| Posição de instalação                            | Nos dois lados   |
| Modo de operação                                 | de dupla ação  |
| Princípio construtivo                            | Êmbolo<br>Haste  |
| Detecção de posição                              | Sem  |
| Pressão de operação Mpa                          | 0,1 ... 1 MPa  |
| Pressão de trabalho                              | 1 ... 10 bar   |
| Pressão operacional                              | 14,5 ... 145 psi   |
| Meio operacional                                 | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]                              |
| Observação sobre meio operacional e do piloto    | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK             | 1 – Resistência à corrosão baixa   |
| Conformidade LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                             | -20 ... 80 °C  |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 247 N  |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço  | 295 N  |
| Massa móvel                                      | 39 g   |
| Massa móvel com curso de 0 mm                    | 24 g   |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso      | 6 g  |
| Peso do produto                                  | 157 g  |
| Peso básico para curso de 0 mm                   | 88 g   |
| Peso adicional por 10 mm de curso                | 28 g   |
| Tipo de fixação                                  | com furo passante<br>com acessórios<br>Opcional:                           |
| Conexão pneumática                               | M5   |
| Observações sobre material                       | Conforme RoHS  |
| Material da proteção                             | Liga de alumínio<br>anodizado  |
| Material das vedações                            | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material do corpo                                | Liga de alumínio<br>anodizado  |
| Material da haste do pistão                      | Aço alta liga  |