

unidade de tratamento de ar FRCS-1/8-D-5M-O-MINI

Código da peça: 194861

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Combinação de filtro, regulador, lubrificador,
Série D, com manopla de regulação com trava.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Mini |
| Série | D |
| Trava do atuador | Manopla com trava integrada |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Dreno | manualmente giratório |
| Princípio construtivo | Filtro regulador sem manômetro Lubrificador proporcional padrão |
| Volume máximo do condensado | 22 cm ³ |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Indicador de pressão | Preparado para G1/8 |
| Pressão de trabalho | 1 ... 16 bar |
| Faixa de regulação de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,2 bar |
| Vazão nominal padrão | 600 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gases inertes |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 760 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |