

# base manifold MHA1-PR4-3-PI-PCBM

Código da peça: 197253

FESTO

Para montagem da placa condutora nas válvulas sub-base MHA1-...-PI,  
com multipolo pneumático.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Número máximo de posições de válvula          | 4  |
| Pressão de trabalho                           | 0 ... 8 bar  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2 – Resistência à corrosão moderada  |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente                          | 0 ... 40 °C  |
| Tipo de fixação de válvula                    | com rosca interna  |
| Conexão pneumática 1                          | M5   |
| Conexão pneumática 2                          | M3   |
| Conexão pneumática 3                          | M5   |
| Material da placa de conexão                  | Liga de alumínio   |