

Válvula tipo mangote VZQA-C-M22C-...

Código da peça: 3174282

FESTO

Válvula de conexão de atuação pneumática, posição de segurança fechada.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula tipo mangote com acionamento pneumático
Tipo de acionamento	pneumático
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão da válvula de processo	Fixação segundo a ASME-BPE, tipo A Fixação segundo a ASME-BPE, tipo B Fixação conforme DIN 32676 Série A G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
Diâmetro nominal DN	6 15 25
Função de válvula	2/2 vias, monoestável
Sentido do fluxo	reversível
Pressão do meio	0 ... 6 bar
Pressão de trabalho	3,5 ... 6 bar
Pressão nominal da válvula de processo	10
Pressão de rebentamento	16 bar
Tipo de retorno	mola mecânica
Tipo de pilotagem	com controle externo
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12	M3 M5
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:::1] Água
Viscosidade máx.	4.000 mm ² /s
Temperatura do meio	-5 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura de armazenamento	5 ... 30 °C
Vazão Kv	0,7 ... 18 m ³ /h
Tempo de comutação, ligado	125 ... 250 ms
Tempo de comutação, desligado	125 ... 400 ms
Observações sobre material	Conforme RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material do corpo	Liga de alumínio Aço alta liga, inoxidável

Característica	Valor
Informação sobre material, corpo	1.4301
Material da tampa do corpo	Aço alta liga, inoxidável Liga de alumínio
Código do material proteção do corpo	1.4404 / AISI 316L
Material das vedações	FPM
Material do elemento de desligamento	EPDM VMQ (silicone)
Peso do produto	137 ... 2.408 g
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares Veja declaração de conformidade
Material do copo	PA6 PPS