


# cabo de conexão

## NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

Código da peça: 3579464

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	c CSA us (OL)
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Peso do produto	100 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões formato B conforme padrão industrial 11 mm
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	na válvula solenóide com parafuso central M3
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, design	redonda
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A de acordo com EN ISO 61076-2-101.
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 2, tipo de montagem	Trava de parafuso com sextavado SW13
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 110 V
Tensão operacional nominal c.c.	110 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 110 V
Tensão operacional nominal c.a.	110 V
Corrente a 40°C	1 A
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	0,6 m
Propriedades do cabo	Padrão
Condições de teste do cabo	Condições de teste sob consulta
Diâmetro do cabo	5,9 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,3 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-25 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Cor do revestimento do cabo	cinza

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material do corpo	TPE-U(PUR)
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	Injetados de zinco níquelado
Material do isolamento	PP