


garra paralela HGPM-08-EZ-G8

Código da peça: 197563

FESTO

Microgarra, fixação com encaixe por rebaixo



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	8
Curso por mordente	2 mm
Intercambialidade máxima	0,2 mm
Simetria de rotação	0,15 mm
Precisão de repetição, garra	$\leq 0,05$ mm
Número de mordentes	2
Tipo de acionamento	pneumático
Modo de operação	de simples ação fechado
Função de garra	Paralela
Força de retenção na garra	Sem
Princípio construtivo	Plano inclinado
Deteção de posição	Sem
Fechar a força de aderência total a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	16 N
Pressão de trabalho	4 ... 8 bar
Frequência operacional máxima da garra	4 Hz
Tempo de abertura mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,9 ms
Tempo de fechamento mín. a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,1 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Abrir força de aderência por mordada a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	8 N
Força máxima no mordente Fz estática	10 N
Torque máximo no mordente Mx estático	0,1 Nm
Torque máximo no mordente My estático	0,1 Nm
Torque máximo no mordente Mz estático	0,1 Nm
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	fixado
Conexão pneumática	M3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da capa de proteção	POM
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos mordentes	Aço alta liga