


separadores de alimentação

HPVS-22-30-A

Código da peça: 2095362

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	30 mm
Diâmetro do êmbolo	22 mm
Intercambialidade máxima	0,3 mm
Folga máxima do came Sx	0,05 mm
Folga máxima do came Sz	0,03 mm
Folga máxima angular do mordente ax	0,06 deg
Folga máxima angular do mordente ay	0,11 deg
Folga máxima angular do mordente az	0,12 deg
Fixação de mordentes externos	Furo passante
Amortecimento	Sem amortecimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Princípio construtivo	Haste com antigiro
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Antigiro/guia	Versão quadrada
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Tempo de avanço	95 ms
Tempo de retorno	131 ms
Precisão de repetição	0,25 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Força máxima no mordente Fz estática	180 N
Torque máx. no mordente Mr estático	9 Nm
Torque máximo no mordente Mx estático	9 Nm
Torque máximo no mordente My estático	9 Nm
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	180 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	225 N
Peso do produto	630 g
Massa máx. por mordente externo	395 g
Conexões alternativas	M5
Tipo de fixação	Rosca interna e bucha centralizadora Com furo passante e bucha centralizadora Opcional:
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS