

Filtro MS6-LF-1/4-ERV

Código da peça: 529633

FESTO

Filtro de 40 µm, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da esquerda para direita.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões | 6 |
| Série | MS |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Grau de filtração | 40 µm |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro sinterizado com separador centrífugo |
| Volume máximo do condensado | 38 cm ³ |
| Proteção de copo | Copo de proteção plástico |
| Pressão de trabalho | 2 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 2.500 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura de armazenamento | -10 ... 60 °C |
| Classe de pureza do ar na saída | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Temperatura do meio | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 600 g |
| Tipo de fixação | Opcional: Montagem na tubulação com acessórios |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Informação sobre material, vedações | NBR |
| Informação sobre material, filtro | PE |
| Informação sobre material, corpo | Injetados de alumínio |
| Informação sobre material, copo | PC |