

cabo de conexão

KMP6-25P-20-5


Código da peça: 530047

Classic - não usar para novos projetos

para terminal de válvulas CPA-SC, com conector Sub-D 25 pinos para 20 bobinas, 5 m de comprimento.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	DIN 41652
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Frequência da conexão	50
Peso do produto	814 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	25
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	25
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	2 parafusos 4-40 UNC
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	25
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	25
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	2,8 A
Resistência da tensão de impacto	1 kV
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Condições de teste do cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 103 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 103 mm
Diâmetro do cabo	10,3 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,25 mm
Estrutura do cabo	20x0,25+5x0,34
Seção transversal nominal do condutor	0,25 mm ² 0,34 mm ²
Extremidades do fio	Cortado bruscamente
Classe de proteção	IP40
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... 75 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS

Característica	Valor
Grau de contaminação	2
Material da blindagem de cabo	PVC
Cor do revestimento do cabo	cinza
Material do corpo	reforçado com PBT
Cor do corpo	cinza
Material do bloqueio roscado	Latão niquelado
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de ouro