

sub-base CDSV5.0-AS-1/8

Código da peça: 534434

FESTO

para a válvula individual CDSV, aprovado para a indústria alimentícia.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	1
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Nível de pressão acústica	75 dB(A)
Classe de proteção	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	690 g
Conexão elétrica	Cabo
Tipo de fixação	com furo passante com rosca interna
Conexão orifício de ventilação	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão de pilotagem 12	M5
Conexão de pilotagem 14	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS