


# eixo elétrico EPCC-BS-60-

Código da peça: 5428914

FESTO



Artículo de exemplo



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	60
Curso	25 ... 500 mm
Reserva de curso	0 mm
Rosca da haste	M12x1,25
Folga de inversão	100 µm
Diâmetro do fuso	12 mm
Passo do fuso	5 ... 12 mm/U
Ângulo máx. de torção da haste +/-	1 deg
Posição de instalação	Nos dois lados
Extremidade da haste	Rosca externa rosca interna
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Princípio construtivo	Atuador elétrico Com fuso de esferas recirculantes
Tipo de eixo	Fuso de esferas recirculantes
Antigiro/guia	com guia deslizante
Aceleração máx.	5 ... 15 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	0,067 ... 0,6 m/s
Precisão de repetição	±0,02 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 9
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 % não condensável
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,024 J
Torque máx. Mx	0 Nm
Torque máx. My	6,4 Nm
Torque máx. Mz	6,4 Nm
Força radial máxima no eixo motor	230 N
Máx. força de avanço Fx	1.000 N
Valor de referência para carga útil, horizontal	120 kg
Valor de referência para carga útil, vertical	60 kg
Momento de inércia JH por metro de curso	0,1195 ... 0,1519 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0,0063 ... 0,0365 kgcm <sup>2</sup>
Momento de inércia JO	0,0682 ... 0,0779 kgcm <sup>2</sup>
Massa móvel com curso de 0 mm	305 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	6,5 g

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Peso básico para curso de 0 mm	1.114 g
Peso adicional por 10 mm de curso	69 g
Tipo de fixação	com rosca interna com acessórios
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado liso
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço do mancal do rolamento