


Sensor de proximidade SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

Código da peça: 543865

FESTO

Sensor sem contato, PNP, para atuadores com ranhura tipo 8, montagem por cima, com conector M5.



Ficha técnica

Característica	Valor
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Princípio de medição	magneto resistivo
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Saída de comutação	PNP
Função do elemento de comutação	Contato normalmente aberto
Corrente máxima de saída	100 mA
Potência máxima comutável c.c.	3 W
Resistência a curto-circuito	por pulso
Resistência à sobrecarga	disponível
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	Cabo com conector M5x0,5 de 3 pinos Rosca giratória
Direção de saída do conector	longitudinal
Condições de teste do cabo	Distribuição de comando: 5 milhões de ciclos, raio de curvatura 75 mm Resistência à flexão conforme norma Festo, condições de teste sob consulta Condições de teste sob consulta
Comprimento do cabo	0,3 m
Propriedades do cabo	Standard + cadeia de arraste
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PU) Resistente a óleos
Tipo de fixação	Aparafusado Pode ser inserido na ranhura por cima
Peso do produto	6,3 g
Informação sobre material, corpo	níquelado Latão PA TPE-U(PU) Aço alta liga, inoxidável
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Classe de proteção	IP65 IP68