


# Motor de passo MTR-ST-57-48S-AA

Código da peça: 530061

FESTO

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de proteção isolante	B
Tensão nominal c.c.	48 V
Corrente nominal do motor	3,1 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	45 - 80 %
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Torque de fixação do motor	1,27 Nm
Momento de inércia do rotor	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Carga do eixo axial admissível	10 N
Carga de eixo radial admissível	71 N
Peso do produto	1.200 g
Técnica de conexão elétrica	Conector