


# acoplamento EAMC-B-15-22-4-5

Código da peça: 530084

FESTO

Para atuador eletromecânico com motor de passo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	4 mm
Diâmetro fixação 2	5 mm
Dimensões	15
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	12.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	6 g
Observações sobre material	Conforme RoHS