


servomotor EMMS-AS-140-L-HS-RM

Código da peça: 550136
Produto a ser descontinuado

sem engrenagem.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-10 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP54
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	6
Torque de paralisação	25,48 Nm
Torque nominal	20,05 Nm
Torque máximo	48,8 Nm
Velocidade nominal de rotação	2.000 1/min
Rotação máxima	2.460 1/min
Potência nominal motor	4.420 W
Corrente nominal do motor	7,8 A
Corrente de pico	20 A
Constante de motor	2,72 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	162,39 mV/min
Resistência da bobina fase-fase	1,41 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	13,44 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	19,027 kgcm ²
Peso do produto	16.200 g
Carga do eixo axial admissível	200 N
Carga de eixo radial admissível	1.060 N
Sensor de posição do rotor	Encoder absoluto multivoltas
Interface do encoder de posição do rotor	EnDat 22
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
Ativação do encoder de posição do rotor	19 Bit
MTTF, subcomponente	76 anos, encoder rotativo de posição
MTTFd, subcomponente	152 anos, encoder rotativo de posição
Eficiência energética	ENEFF (CN) / Class 2