

anel de vedação OL-M5-500

Código da peça: 534231

FESTO

Anel de vedação com maior estanqueidade, sem vazamento, com corpo metálico.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 16030
Tamanho da embalagem	500
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 3 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 30 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 435 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Aperto manual à temperatura ambiente	sim
Torque de aperto nominal	2,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	Alumínio
Material das vedações	HNBR