

anel de vedação OL-1/4-200

Código da peça: 534233

FESTO

Anel de vedação com maior estanqueidade, sem vazamento, com corpo metálico.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Com base na norma padrão | ISO 16030 |
| Tamanho da embalagem | 200 |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0,095 ... 3 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 30 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -13,775 ... 435 psi |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1a |
| Classe "clean room" | Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C |
| Aperto manual à temperatura ambiente | sim |
| Torque de aperto nominal | 10 Nm |
| Tolerância para torque nominal de aperto | ± 20 % |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material dos batentes | Alumínio |
| Material das vedações | HNBR |