

# Eixo elétrico DNCE-40- -


Código da peça: 555489

FESTO

Conforme ISO 15552.



A título de exemplo



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	40
Curso	1 ... 600 mm
Reserva de curso	0 mm
Rosca da haste	M12x1,25
Ângulo máx. de torção da haste +/-	0,25 deg
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor Servomotor DC
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste com rosca interna Haste prolongada Haste anti-giro
Anti-giro/guia	com guia deslizante
Tempo de abertura e fechamento	100%
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40 IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,0002 J
Torque permanente do atuador	0,8 ... 1,6 Nm
Força de avanço permanente	420 ... 640 N
Torque máx. da proteção anti-giro	1 Nm
Torque máx. Mx	1 Nm
Força radial máxima no eixo motor	260 N
Máx. força axial estática Fx	1.400 N
Tipo de fixação	com rosca interna com acessórios
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, tampão	Alumínio injetado pintado
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado liso
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio anodizado liso