

Válvula de fechamento

MS4-EE-1/4-V110-S-Z

Código da peça: 538720

FESTO

Elétrico, com silenciador, sentido da vazão: da direita para esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de acionamento	elétrico
Função de ar de escape	não estrangulável
Acionamento auxiliar manual	Com trava Pulsante
Tipo de reposição	mola mecânica
Tipo de pilotagem	servopilotado
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Pressão de trabalho	4 ... 10 bar
Valor C	9,5 l/sbar
Valor b	0,44
Vazão nominal padrão	2.000 l/min
Tempo de abertura e fechamento	100%
Dados característicos da bobina	110V AC
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	Opcional: Montagem na tubulação com acessórios
Posição de instalação	Nos dois lados
Sentido do fluxo	não reversível
Peso do produto	0,289 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Alimentação de ar servopilotada	interno
Conexão elétrica	Conector design quadrangular conforme DIN EN 175301-803 Forma C
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio