


# Cabo para motor KMTR-LAC-S50HC-S50HC-2,5

Código da peça: 539489

FESTO

Para conectar o eixo de manipulação com motor linear integrado HME ao controlador do motor SFC-LAC.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Temperatura de armazenamento	-25 ... 70 °C
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Próprio para cadeia de arraste	sim
Estrutura do cabo	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Diâmetro do cabo	15,9 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Cor do revestimento do cabo	laranja
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR