


# Pick&Place DHSP-HMP16-SLT16

Código da peça: 542975

FESTO

Composto de eixo de manipulação modular e miniguia compacta para aplicações precisas e robustas. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor          |
|---|----------------|
| Montagem  | Pick&Place 2.0 |
| Carga útil                                      | 0 ... 4 kg     |
| Acionamento eixo Z                              | SLT-16         |
| Tipo de acionamento eixo Z                      | Pneumático     |
| Curso eixo Z                                    | 0 ... 150 mm   |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z         | ± 0,02 mm      |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,02 mm      |
| Acionamento eixo Y                              | HMP-16         |
| Tipo de acionamento eixo Y                      | Pneumático     |
| Posição intermediária do eixo Y                 | x1             |
| Curso eixo Y                                    | 0 ... 320 mm   |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y         | ± 0,02 mm      |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,02 mm      |