


Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Código da peça: 542977

FESTO

Composto de eixo de manipulação modular e miniguia compacta para aplicações precisas e robustas. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pick&Place 3.0
Carga útil	0 ... 6 kg
Acionamento eixo Z	SLT-20
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	HMP-25
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Posição intermediária do eixo Y	x1
Curso eixo Y	0 ... 400 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm