

tubo flexível

PUN-H-5/16-NT-150-CB

Código da peça: 567965

FESTO

aprovado para a indústria alimentícia. (resistente à hidrólise).



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/16
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,121 ft
Raio de curvatura mínimo	0,065 ft
Instruções de uso	TPE-U Ether basiert
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Observação sobre pressão de trabalho	Água: pressão operacional dependente da temperatura, ver diagrama, máx. 0,3 MPa a 0 - 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-] Água (estado líquido, livre de gelo)
Material à prova de fogo	UL94 HB
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso do produto por comprimento	0,31 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão rápida com diâmetro externo 5/16"
Cor	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)