


amplificador de pressão DPA-40-10-CRVZS2

Código da peça: 552928

FESTO

é uma combinação de multiplicador de pressão e reservatório de ar comprimido feita de aço inoxidável.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Volume	2 l
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Multiplicador de pressão com dois êmbolos com reservatório de ar comprimido com manômetro com válvula de retenção
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de saída 2	0,45 ... 1 MPa
Pressão inicial 2	4,5 ... 10 bar
Pressão de saída 2	65,25 ... 145 psi
Pressão de operação Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Pressão operacional	36,25 ... 116 psi
Faixa de regulagem de pressão MPa	0,45 ... 1 MPa
Faixa de regulagem de pressão	4,5 ... 10 bar
Faixa de regulagem de pressão psi	65,25 ... 145 psi
Pressão de entrada 1	2 ... 8 bar
Pressão de entrada 1 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressão de entrada 1 psi	29 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	4.400 g
Tipo de fixação	com elementos de fixação auxiliar
Conexão pneumática 1	QS-10
Conexão pneumática 2	KD4
Conexão pneumática 3	Silenciador
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do reservatório de ar	Aço alta liga, inoxidável