


válvula solenoide

MHA1-M1AR-3/2G-0,6-P3

Código da peça: 8025226

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Largura	10 mm
Vazão nominal padrão	10 l/min
Pressão de trabalho	0,15 ... 0,8 MPa
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Tipo de retorno	mola mecânica
Classe de proteção	IP40
Órgão emissor do certificado	UL MH19482
Diâmetro nominal	0,65 mm
Dimensão da grade	10 mm
Função de ar de escape	regulável
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Com trava Pulsante
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	não reversível
Cobertura	Cobertura negativa
Observação sobre dinamização forçada	Frequência de comutação pelo menos 1x por semana
Máx. frequência de comutação	10 Hz
Tempo de comutação, desligado	10 ms
Tempo de comutação, ligado	5 ms
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Consumo elétrico	1 VA
Dados característicos da bobina	24 V CA: 50/60 Hz, potência de atração 1 VA, potência de retenção 1 VA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	10 g
Conexão elétrica	pela base de conexão elétrica
Tipo de fixação	na base de conexão com furo passante
Conexão pneumática 1	Sub-base
Conexão pneumática 2	Sub-base
Conexão pneumática 3	Sub-base
Observações sobre material	Conforme RoHS

Característica	Valor
Material das vedações	FPM HNBR NBR
Material do corpo	reforçado com PA reforçado com PPS