


# guia passiva ELFA-KF-70- -

Código da peça: 8037970

FESTO



A título de exemplo



## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 ... 5.000 mm
Dimensões	70
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Aceleração máx.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	5 m/s
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia da área de 2º grau Iy	146,05E+03 mm <sup>4</sup>
Momento de inércia da área de 2º grau Iz	459,29E+03 mm <sup>4</sup>
Força máxima Fy	1.500 N
Força máxima Fz	1.850 N
Máx. resistência de deslocamento no curso em vazio	11 N
Torque máx. Mx	16 Nm
Torque máx. My	132 Nm
Torque máx. Mz	132 Nm
Intervalo de lubrificação dependente da distância	1.000 km
Peso da guia	790 g
Peso da guia adicional	790 g
Peso básico para curso de 0 mm	2.220 g
Peso adicional por 10 mm de curso	38 g
Tipo de fixação	com acessórios
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da fita de proteção	Fita de aço inoxidável
Material do carro	Aço inoxidável
Material do trilho da guia	Aço inoxidável
Material do carro	Liga de alumínio anodizado