

cilindro normalizado CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1

Código da peça: 8073975

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Curso | 100 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 20 mm |
| Com base na norma padrão | ISO 6432 |
| Amortecimento | PPS: amortecimento pneumático autoajustável nas posições finais |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio construtivo | Êmbolo Haste Camisa do atuador |
| Detecção de posição | Para sensor de proximidade |
| Pressão de operação Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 1 ... 10 bar |
| Modo de operação | de dupla ação |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 – Resistência à corrosão muito alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Temperatura ambiente | 0 ... 80 °C |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno | 158 N |
| Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço | 188 N |
| Massa móvel com curso de 0 mm | 42,1 g |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso | 3,9 g |
| Peso básico para curso de 0 mm | 310 g |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 7,2 g |
| Tipo de fixação | com acessórios |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da proteção | Aço alta liga, inoxidável |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga, inoxidável |
| Material da camisa do atuador | Aço alta liga, inoxidável |