

# união passa-muro NPQR-H-Q16-E

Código da peça: 8099104

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	15 mm
Profundidade da inserção da mangueira	23,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Bulkhead
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Observação sobre pressão de trabalho	Água: máx. 0,7 MPa a 0 - 80 °C
Órgão emissor do certificado	NSF C0556009
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:--:] Água (estado líquido, livre de gelo)
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Classe "clean room"	ISO Classe 4
Apropriado para indústria de alimentos	Veja declaração de conformidade NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	-5 ... 150 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	com PUN-H: -20 °C - 60 °C
Peso do produto	153,6 g
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 16 mm
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 16 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material do anel de fixação	Aço alta liga, inoxidável
Material do anel de desengate	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca	Aço alta liga, inoxidável
Material das vedações da tubulação	FPM
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável
Material do anel de sustentação	PPSU