


Sensor universal SBSC-U-AF-R3B

Código da peça: 8058737
Produto a ser descontinuado

FESTO

Sensor universal monocromático com rosca de montagem em C, interface Ethernet, RS 232 e PROFINET para tarefas extensivas, como verificação de presença e inspeção de qualidade, OCR e ID, função expandida.

Produto será descontinuado. Disponível até 2024. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Versão do sensor de visão	Sensor universal
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca KC	KC-EMV
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Campo de visão	Dependendo da objetiva selecionada
Fixação da objetiva	CS-Mount
Tipo de sensor	Monocromático
Resolução do sensor	736 x 480 pixels (WideVGA)
Taxa de imagens (imagem completa)	50 fps
Máx. número de programas de teste/rotinas	255
Máx. número de critérios de teste/detectores	255
Função dos detectores / características	EAN UPC RSS 2/5 Interleaved 2/5 Industrial Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 GS1 Pharmacode Codabar ECC200 QR-Code PDF 417 OCR Rastreamento da posição por meio do contorno Combinação de padrões Comparação do contorno Detecção de borda Contraste Luminosidade Limite do valor cinza Paquímetro BLOB
Tempo de ciclo típico	1D-Barcode: 30 ms 2D-Code: 40 ms OCR por caractere: 15 ms

Característica	Valor
	Rastreamento da posição: 30 ms Comparação da amostra: 20 ms Comparação do contorno: 30 ms Contraste: 4 ms Luminosidade: 2 ms Limite do valor cinza: 4 ms Paquímetro: 8MS BLOB: 30 ms
Informações sobre Ethernet, tecnologia de conexões	Conector M12 de 4 pinos
Ethernet, velocidade de transmissão de dados	100 Mbit/s
Ethernet, protocolos suportados	Ethernet/IP FTP PROFINET SMB TCP/IP
Interface serial, tecnologia de conexões	Conector M12 de 5 pinos
Tipo de interface serial	RS 232 / RS 422
Conexão elétrica	12 pólos M12 Conector
Quantidade de entradas digitais	2
Quantidade de saídas digitais	2
Número de entradas e saídas digitais selecionáveis	4
Entrada digital	PNP/NPN comutável
Nível de comutação	Sinal 0: ≤ 3 V Sinal 1: $\geq U_B - 1$ V
Saída de comutação	PNP/NPN comutável
Corrente máxima de saída	50 mA
Resistência a curto-circuito	para todas as conexões elétricas
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	-25 % / +10 %
Consumo máx. de corrente	550 mA
Consumo de corrente nas saídas sem carga	200 mA
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Observação sobre grau de proteção:	Com tubo de proteção
Dimensões L x C x A	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Peso do produto	160 g
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da proteção	Reforçado com ABS
Observações sobre material	Conforme RoHS
Resistência à vibração	conforme EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27