

redução EMGA-80-P-G12-SAS-100

Código da peça: 8141751

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-----------------------------------|
| Tamanho do flange da redução | 80 mm |
| Tamanho do flange do motor | 100 mm |
| Folga de torção | 0,15 deg |
| Tipo de engrenagem | Conjunto de engrenagem planetária |
| Relação de transmissão | 12:1 |
| Máx. velocidade de acionamento | 7.000 1/min |
| Temperatura operacional da engrenagem | -25 ... 90 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de proteção | IP54 |
| Torque contínuo de saída | 120 Nm |
| Momento de inércia do câmbio | 0,589 kgcm ² |
| Máx. torque de saída | 192 Nm |
| Máx. eficiência | 96 % |
| Resistência à torção | 10,2 Nm/arcmin |
| Peso do produto | 2.800 g |
| Interface da redução, eixo de saída | 80G |
| Interface da redução, eixo de acionamento | 100A |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |