


garra paralela EHPS-16-A

Código da peça: 8070832

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	16
Curso por mordente	10 mm
Intercambialidade máxima	$\leq 0,2$ mm
Folga máxima angular do mordente ax, ay	0,4 deg
Folga máxima do mordente Sz	0,05 mm
Simetria de rotação	$\leq 0,2$ mm
Precisão de repetição, garra	$\leq 0,03$ mm
Número de mordentes	2
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Nos dois lados
Função de garra	Paralela
Princípio construtivo	Acionamento por rosca sem fim Forma de T Cremalheira/pinhão Garra elétrica
Conforme norma	IEC 61010-1
Guia	Guia deslizante
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Tipo de motor	Servomotor DC
Elementos de controle	Interruptor para pouso
Indicador de disponibilidade operacional	LED
Frequência máxima do ciclo	1,1 Hz
Massa máx. por mordente externo	100 g
Consumo máx. de corrente	1 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Autorização	RCM Mark
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Nível de pressão acústica	≤ 70 dB(A)
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Força de fixação total	154 N
Momento de inércia	0,78 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz estática	200 N
Torque máximo no mordente Mx estático	7 Nm
Torque máximo no mordente My estático	4,4 Nm
Torque máximo no mordente Mz estático	7 Nm

Característica	Valor
Intervalo de lubrificação para elementos de guia	2 Mio SP
Peso do produto	296 g
Conexão elétrica	de 5 pinos Cabo com conector M12x1
Tipo de fixação	Rosca interna e bucha centralizadora Com furo passante e bucha centralizadora Opcional:
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Alumínio anodizado
Material dos mordentes	Aço alta liga, inoxidável