

Bobina MSN1W-110AC-OD

Cod: 123061

FESTO

Pentru AC, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	110 V AC: 50 Hz, putere preluare 7,5 VA, putere mentinere 5 VA 110 V AC: 60 Hz, putere preluare 5 VA, putere mentinere 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, putere preluare 5 VA, putere mentinere 3,7 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
Clasificare maritima	vezi certificatul
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	80 g
Conectare electrica	3 pini Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
tip fixare	prins cu clema de fixare cu accesorii
Materialul carcasei	PA
Materialul contactului electric	otel
Materialul infasurarii	Cupru