


Flansa motor EAMF-A-48C-60G/H

Cod: 1460111

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	224 g
Cod interfata, intrare motor	60G 60H
Cod interfata carcasa cuplaj	48C
Indicatie material	conform RoHS