



cabo de conexão

NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Código da peça: 8086524

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	RS232
Identificação do Cabo	com acessórios
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	redonda
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M8x1, codificação A conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	3
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, design	angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, tipo de montagem	2 parafusos 4-40 UNC
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	4 A
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Suitable for energy chains
Condições de teste do cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 24 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 47 mm
Diâmetro do cabo	4,6 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Estrutura do cabo	3x0,34
Seção transversal nominal do condutor	0,34 mm ²
Classe de proteção	IP67
Observação sobre grau de proteção:	IP20 para soquete sub-D quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	0 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	2
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Cor do revestimento do cabo	preto