



Senzor de proximitate SME-8-K-LED-24

Cod: 150855

FESTO

electric, cu contact reed, pentru axe cu canal T, cu cablu.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Model | pentru fanta T |
| Corespunde normelor | EN 60947-5-2 |
| Aprobare | RCM Mark |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Instructiuni de utilizare | Suport / Prezentare generala actuator-senzor „Senzorul potrivit pentru actionare” |
| Unitate de masurare | Pozitie |
| Principiu de masurare | magnetic Reed |
| Temperatura mediului | -40 ... 60 °C |
| Precizie de repetare | 0,2 mm |
| Iesire de comutare | cu contact bipolar |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Durata de anclansare | <= 0,5 ms |
| durata de deconectare | 0,03 ms |
| Frecventa maxima de comutare | 800 Hz |
| Curentul maxim de iesire | 500 mA |
| Capacitate maxima de comutare AC | 10 VA |
| Capacitate maxima de comutare DC | 10 W |
| Cadere de tensiune | 0 V |
| Circuit de protectie inductiv | adaptat la bobine MZ, MY, ME |
| Rezistenta la scurt-circuit | nu |
| Rezistenta la suprasarcina | nu este disponibil |
| Domeniul tensiunilor de operare AC | 12 ... 30 V |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 12 ... 30 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | nu |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Racordare pe directia evacuarii | pe lungime |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Culoare invelis cablu | gri |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| tip fixare | prins in fanta T inserabil in canal pe lungime |
| Cuplu de pornire | 0,2 Nm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 30 g |
| Culoare carcasa | negru |
| Materialul carcasei | Rasina epoxidica PC |

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------------------------|
| | PET otel inoxidabil aliaj inalt |
| Afisarea starii de comutare | LED galben |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 60 °C |
| Tip de protectie | IP65 IP67 |
| Tensiune de izolare | 50 V |
| Rezistenta la tensiune | 0,8 kV |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Grad de contaminare | 3 |