

Comissionamento remoto GFCH-A2-R

Código da peça: 8141577

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Integração do controlador do motor ao controlador programável de nível superior - Remoto
Escopo do serviço	Introdução à estrutura dos blocos de funções e sua funcionalidade Teste de funcionamento dos módulos de função relevantes para o controle do sistema de eixos utilizando um projeto de exemplo Suporte remoto na integração dos blocos de função necessários para controlar sistemas de eixos (até 3 eixos) no PLC mestre (Festo, Siemens, AllenBradley, Beckhoff, Omron) com base em um projeto vazio Test Komm. Achsverb./Mast.-SPS
Esforço de trabalho no local	3 horas de trabalho
Requisitos do lado do cliente	Tensão lógica de 24 V e tensão de trabalho de 230/400 V devem ser disponibilizadas Cabo de interruptor e Ethernet deve estar disponível Instalação local do software FFT (consulte o portal de suporte) Direitos de administrador locais Instalação local do software de comunicação TeamViewer ou Bomgar Conexão estável à internet
Prestação do serviço	8 - 10 dias conforme combinado