

Servomotor EMMS-AS-55-M-HS-RR

Cod: 1569813

FESTO

fara reductor.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-10 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Corespunde normelor	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	F
clasa masurare conform EN 60034-1	S1
Supraveghere temperatura	rezistenta PTC
Tip de protectie	IP54
Tehnologie de conectare electrica	stecher
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Tensiune nominala de operare DC	565 V
Tensiune nominala DC	565 V
Tip comutare infasurari	Stea interior
Numarul de perechi de poli	4
Moment de rotatie de repaus	0,99 Nm
Cuplu nominal	0,68 Nm
Moment de rotatie de varf	3,8 Nm
Viteza nominala	6.600 1/min
Numarul maxim de turatii	7.750 1/min
Putere nominala motor	470 W
Curent nominal motor	0,8 A
Curent de varf	4,9 A
Constanta motorului	0,829 Nm/A
Tensiune constanta, faza-faza	51,54 mV/min
Rezistenta infasurare faza-faza	31,3 Ohm
Inductanta infasurari faza-faza	29,3 mH
Momentul de inertie total la antrenare	0,22 kgcm ²
Greutate produs	1.500 g
Incarcare axiala admisibila a arborelui	75 N
Incarcare radiala admisibila a arborelui	150 N
Senzor de pozitie a rotorului	Resolver
Interfata traductor pozitie rotor	SIN/COS Semnal analogic
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	inductiv
MTTF, subcomponent	80 ani, encoder pozitie rotor
MTTFd, subcomponent	160 ani, encoder pozitie rotor