


contador de pulso PZA-E-C

Código da peça: 8606

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Contador de ciclos mecânico com atuador pneumático
Tipo de retorno	Botão ou sinal pneumático
Indicador	6 posições
Pressão de desacionamento, atuador	< 0,15 bar
Pressão de desacionamento, retorno	< 0,15 bar
Pressão de resposta, atuador	> 0,8 bar
Pressão de resposta, retorno	2 bar
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Pressão mínima de inversão	2 bar
Duração mínima do pulso, atuador	8 ms
Duração mínima do pulso, retorno	150 ms
Duração mínima da pausa, atuador	10 ms
Duração mínima da pausa, retorno	50 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	70 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Conexão pneumática	M5
Material do corpo	PA