


# Cilindru compact DMML-32- -P-A-S6

Cod: 158609

FESTO

tija antirotatie, cu inel magnetic, cu inele elastice de amortizare in pozitile finale, posibilitati multiple de fixare.

Disponibil numai in lungimi standard de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm. Alte lungimi de cursa doar la cerere.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 50 mm
Diametru piston	32 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	Piston tija Corp profilat
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Garnituri rezistente la caldura, maxim 120°C
siguranta contra torsiunii/ghidaj	Tija de ghidare cu jug
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-20 ... 120 °C
Momentul de strangere la fixarea actionarii	9 Nm +10 %
Forta teoretica la 6 bar	483 N
Forta teoretica la 6 bar, revenire	415 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	483 N
tip fixare	la alegere: cu orificiu cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/8
Materialul protectiei	Alama
Materialul etansarilor	FPM
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul tije	otel inoxidabil aliaj inalt