

# Cilindru cu piston dublu DPZJ-10-40-P-A-S2

Cod: 159942

FESTO

Cu doua tije in paralel si juguri la capete, permite echiparea cu senzori de proximitate, cu inele elastice la capetele de cursa.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| cursa   | 40 mm  |
| Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime | 10 mm  |
| Diametru piston                                       | 10 mm  |
| Mod de operare unitate actionare                      | jug  |
| Amortizare  | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa   |
| pozitie instalare                                     | Oricare  |
| Ghidaj  | ghidaj cu alunecare  |
| Structura constructiva                                | Ghidaj   |
| Detectarea pozitiei                                   | pentru senzori de proximitate                                      |
| variante  | Tija bilaterala  |
| Presiune de operare Mpa                               | 0,25 ... 1 MPa   |
| presiune de operare                                   | 2,5 ... 10 bar   |
| Viteza maxima   | 1 m/s  |
| Mod de functionare                                    | cu actiune dubla   |
| mediu de operare                                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare   | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                  | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                               |
| Conformitatea PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura mediului                                  | -20 ... 80 °C  |
| energia de impact in pozitile finale                  | 0,08 Nm  |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 60 N   |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 60 N   |
| Racorduri alternative                                 | vedeti desenul produsului  |
| Conexiune pneumatica                                  | M5   |
| Materialul protectiei                                 | Aliaj de aluminiu forjat   |
| Materialul etansarilor                                | NBR  |
| Materialul carcasei                                   | Aliaj de aluminiu forjat   |
| Materialul tije                                       | otel inoxidabil aliaj inalt  |